



平底活动型

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
Y-J-QAB21	平底活动型	进口	ADC	喷塑	—			
					NJ	尼龙	黑色	轴套
					UK	聚氨酯	自然色	轴套
					NP	MC尼龙	蓝色	轴套

特点:

- 方便设备的移动和固定, 水平的微调。
- 适用于医疗行业。
- 喷塑表面处理, 耐腐蚀性强。
- 耐温范围: -10°C~65°C。
- 移动速度1km/h。

用途:

- 医疗设备, 工业机柜。


安装注意事项:

- 设备移动时, 旋转调高牙轮, 使脚垫底面升空, 滚轮着地。
- 设备固定好后, 反向旋转调高牙轮, 使滚轮底面升空, 让脚垫着地承重。

- 当福马轮移动时, 需要将支撑橡胶底座充分离开地面。如不遵守, 当移动时橡胶底座接触到地面, 会出现螺丝脱离而导致不可调节高低作用。

- 使用说明: 福马轮四轮负荷承载建议为单个承载的2倍, 将设备移动至理想位置后, 调节调整块与地面接触。具备移动和固定功能, 不适合专用推动设备。

- 轮部颜色说明: 聚氨酯吸收紫外线或照明光线, 自然状态下颜色会产生变化, 属于正常现象, 但不影响其使用性能, 轮部颜色请以实物为准。



视角标准: 第一视角

型号	规格	轮部代号	D	H	H ₁	F	A	B	C	E	d	R	容许载荷(kg)	参考重量(kg)		
														NJ	UK	NP
Y-J-QAB21	40	NJ	42	71	10	20	55	55	42	42	6.5	51	50	0.4	—	—
	60	UK	50	82	15	25	73	73	58	58	7	61	250	0.8	0.8	—
	80	NJ	63	103	15	28	90	90	70	70	9	77.5	500	1.4	1.4	—
	100	UK	75	120	12	30	95	95	70	70	11	89.5	750	1.9	1.9	—
	120	NJ	90	132	15	55	100	100	—	—	13	114	1500	2.2	—	—
	150	NP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5

丝杆活动型

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
Y-J-QAB22	丝杆活动型	进口	ADC	喷塑	—			
					NJ	尼龙	黑色	轴套
					UK	聚氨酯	自然色	轴套



用途: 适用于不调节高度机架支撑。


安装注意事项:

- 设备移动时, 旋转调高牙轮, 使脚垫底面升空, 滚轮着地。
- 设备固定好后, 反向旋转调高牙轮, 使滚轮底面升空, 让脚垫着地承重。

- 当福马轮移动时, 需要将支撑橡胶底座充分离开地面。如不遵守, 当移动时橡胶底座接触到地面, 会出现螺丝脱离而导致不可调节高低作用。

- 使用说明: 福马轮四轮负荷承载建议为单个承载的2倍, 将设备移动至理想位置后, 调节调整块与地面接触。具备移动和固定功能, 不适合专用推动设备。

- 轮部颜色说明: 聚氨酯吸收紫外线或照明光线, 自然状态下颜色会产生变化, 属于正常现象, 但不影响其使用性能, 轮部颜色请以实物为准。



视角标准: 第一视角

型号	规格	轮部代号	D	H	H ₁	F	M	L	R	容许载荷(kg)	参考重量(kg)		
											NJ	UK	NP
Y-J-QAB22	40	NJ	42	71	10	20	8	10	51	50	0.4	—	—
	60	UK	50	82	15	25	12	18	61	250	0.7	0.7	—
	80	NJ	63	103	15	28	12	16	77.5	500	1.2	1.2	—
	100	UK	75	120	12	30	16	24	90.5	750	1.6	1.6	—
	120	NJ	—	—	—	—	—	—	89.5	1000	1.9	—	—

平底活动型

代码	规格	轮部代号	D
Y-4-QAB21	60	UK	50
	80	UK	63

丝杆活动型

代码	规格	轮部代号	D
Y-4-QAB22	60	UK	50
	80	UK	63



请按图示订货

Y-J-QAB21—80—NJ

Y-J-QAB22—80—NJ