




电动位移台

电动位移台



● 特点: 耐重载、低价格。
 ! 导程: 1mm(规格24024时, 导程为5mm), 如需其他导程, 请另行咨询。
 ! 电机: 如需高转矩、高分辨率或伺服电机, 请另行咨询。






规格：80100





规格：24024



规格: 80100/12012
电机安装座: U45



规格: 24024
电机安装座: U70



视角标准：第一视角

水平Z轴 · 交叉滚柱引导式

滚珠丝杠传动 光电开关内藏式

电动位移台

型号		驱动器选择	线缆选择	电机端选择	最大速度 (mm/sec)
代码	规格				
E-EHZ02	6004	N(无驱动器) A(怡合达脉冲驱动器) B(鸣志脉冲驱动器) G(鸣志EC总线驱动器) (注1)		无指定(两相步进电机) MZ2C(鸣志闭环步进电机) (注2)	2.5
	80100			无指定(两相步进电机) MZ42C(鸣志42闭环步进电机) (注2)	
	12012	NN(无电机/无驱动器)	N(无) 2(2m长线缆) 4(4m长线缆)	U45(PCD45伺服电机座) U46(PCD46伺服电机座) (注3)	
	24024	N(无驱动器) A(怡合达脉冲驱动器) B(鸣志脉冲驱动器) G(鸣志EC总线驱动器) (注1)	5(5m长线缆) 7(7m长线缆) 10(10m长线缆)	无指定(两相57步进电机)	3.7
		NN(无电机/无驱动器)		U70(PCD70伺服电机座) (注3)	

① 注1: 驱动器详细对应参数见怡合达电商平台对应产品型号的(驱动器选择)模块按需下载。

② 注2: 当选择两相步进电机时, 可自备线缆, 请使用HR10A-10P-12S(73)(HRS)12针插孔接头;

当选择鸣志闭环步进电机时, 必须要选线缆, 配套线缆包含(传感器5芯线缆×1PCS、动力线缆×1PCS、编码器线缆×1PCS)。

③ 注3: 当选择U45、U46、U70必须要选线缆, 配套线缆为传感器5芯延长线缆×1PCS。

型号		台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	转换比 (mm)	重复定位精度 (μm)	反向间隙 (μm)	平行度 (μm)	载重 (kgf)	重量 (kg)
代码	规格								
E-EHZ02	6004	60×88	4	0.25				7	1.15
	80100	80×100	8	0.365	±1	<1	<50	20	1.7
	12012	120×120	12					3.1	
	24024	240×240	24	1.625	±1.5			50	6



请按图示订货

型号		驱动器选择	线缆选择	电机端选择
代码	规格			
E-EHZ02	80100 12012	N(无) A(怡合达驱动器) B(鸣志驱动器)	N(无) 2(2m长线缆) 4(4m长线缆)	无指定(两相步进电机) MZ42C(鸣志42闭环步进电机)

E-EHZ02—12012—A—4

型号		驱动器选择	线缆选择	电机端选择
代码	规格			
E-EHZ02	80100 12012	NN(无电机/无驱动器)	2(2m长线缆) 4(4m长线缆)	U45(PCD45伺服电机座) U46(PCD46伺服电机座)

E-EHZ02—12012—NN—4—U45



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期

5