

电动位移台

◀ θ轴 · 角接触轴承引导式

蜗轮蜗杆传动 360度旋转型 光电开关内藏式

代码	类型	传动方向	传动方式	主体材质	表面处理
E-EHR12	角接触轴承引导式	θ轴	蜗轮蜗杆	铝合金	黑色阳极氧化

特点：360°旋转，带通孔，高精度、低价格。



电机：如需高转矩、高分辨率或伺服电机，请另行咨询。



规格：40360

转盘位置：无指定(转盘右置)



转盘位置：L(转盘左置)




规格：60360

转盘位置：无指定(转盘右置)

转盘位置：L(转盘左置)



MZ2C(鸣志闭环步进电机)



电动位移台

◀ 0轴 · 角接触轴承引导式

蜗轮蜗杆传动 360度旋转型 光电开关内藏式

型号		转盘位置	驱动器选择	线缆选择	电机端选择	台面尺寸 (mm)	移动量 (°)	蜗轮蜗杆 减速比	最大速度 (mm/sec)
代码	规格								
E-EHR12	40360	无指定(转盘右置) L(转盘左置)	N(无驱动器) A(怡合达脉冲驱动器) B(鸣志脉冲驱动器) G(鸣志EC总线驱动器) (注1)	N(无) 2(2m长线缆) 4(4m长线缆) 5(5m长线缆) 7(7m长线缆) 10(10m长线缆)	无指定 (两相开环步进电机) MZ2C (鸣志闭环步进电机) (注2)	Ø39	360	1/120	30
	60360					Ø59		1/180	20

① 注1: 驱动器详细对应参数见怡合达电商平台对应产品型号的(驱动器选择)模块按需下载。

② 注2: 当选择两相开环步进电机时, 可自备线缆, 请使用HR10A-10P-12S(73)(HRS)12针插孔接头;

当选择鸣志闭环步进电机时, 必须要选线缆, 配套线缆包含(传感器5芯线缆×1PCS、动力线缆×1PCS、编码器线缆×1PCS)。

③ 原点传感器: NPN开路输出, 传感器电压24V, 8mA以下。

④ 由于是蜗轮蜗杆传动, 会存在背隙(<0.1度)。

⑤ 需接地线, 避免静电干扰。⑥ 位移台使用为弱电, 与强电线缆共同排布时会出现信号干扰, 请务必采取屏蔽措施。

型号		重复定位精度 (°)	空转 (°)	平行度 (μm)	同心度 (mm)	端面跳动 (mm)	载重 (kgf)	重量 (kg)
代码	规格							
E-EHR12	40360	±0.02	<0.1	<0.03	0.03	0.03	4	0.45
	60360							0.66



请按图示订货

型号		驱动器选择	线缆选择	电机端选择
代码	规格			
E-EHR12	40360	N(无驱动器) A(怡合达脉冲驱动器) B(鸣志脉冲驱动器)	N(无) 2(2m长线缆) 4(4m长线缆)	无指定(两相开环步进电机) MZ2C(鸣志闭环步进电机)
	60360			

E-EHR12 — 60360 — A — 4



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5