


空心轴型

代码	类型	材质		使用温度
		壳体	密封介质	
BMK91	空心轴型	SUS316	磁流体	-20~80°C

注意事项

- 泄漏检测请使用氦质谱检漏仪来进行，严禁使用酒精类溶剂来做试验，因为会造成磁性流体变质而导致泄漏；
- 磁流体密封传动装置内部严禁任何溶剂（丙酮、油漆稀释剂、酒精、水、氟利昂）的侵入。表面需要清洗时，请用无尘纸沾有少量溶剂来进行擦拭；
- 安装磁流体密封装置时，请注意不要将密封面碰伤或划伤。安装配有空心轴套的磁流体装置，请特别留意连接轴的配合面表面质量。必要时可在配合面涂抹适量真空润滑脂，以便顺利推入；
- 在磁流体密封装置的转动部分有固体物、蒸发物侵入的可能性时，请在外部设置防护措施后再进行使用。



视角标准：第一视角

型号		配合轴径PD		D	D1	D2	P.C.D	L	L1	锁紧螺钉
代码	d									M
BMK91	10	+0.03 +0.01	10	90	51	34	70	78	64	M5
	20		20	105	63	44	85	82.5	68.5	
	25	+0.04 +0.02	25	120	71	49	100	88	74	2-M5
	30		30		78	54		93	79	
	40		40	145	90	69	120	96	80	
	50	+0.05 +0.02	50	160	103	79	135	98	82	2-M8
	75		75	210	143	109	185	115	96	



请按图示订货

型号	
代码	d
BMK91	10 20

BMK91—d10



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期


25

实心轴型

代码	类型	材质		使用温度
		壳体	密封介质	
BMK92	实心轴型	SUS316	磁流体	-20~80°C

注意事项

- 磁流体密封传动装置请按照所指定的条件（温度、压力、环境、转速、负荷等）范围内使用；
- 泄漏检测请使用氦质谱检漏仪来进行，严禁使用酒精类溶剂来做试验，因为会造成磁性流体变质而导致泄漏；
- 磁流体密封传动装置内部严禁任何溶剂（丙酮、油漆稀释剂、酒精、水、氟利昂）的侵入。表面需要清洗时，请用无尘纸沾有少量溶剂来进行擦拭；
- 安装磁流体密封装置时，请注意不要将密封面碰伤或划伤。安装配有空心轴套的磁流体装置，请特别留意连接轴的配合面表面质量。必要时可在配合面涂抹适量真空润滑脂，以便顺利推入；
- 在磁流体密封装置的转动部分有固体物、蒸发物侵入的可能性时，请在外部设置防护措施后再进行使用。



视角标准：第一视角

型号		D	D1	L	L1	L2	P.C.D	n-K	h	b	t	V
代码	d											
BMK92	6	0 -0.018	80	38	97.5	57.5	20	60	0.5	—	—	12
	10	0 -0.022		44	119.5	69.5	25	4-Ø10		3	1.8	14
	12	0 -0.027	90	48	133.5	73.5	30	70		4	2.5	20
	20	0 -0.033	105	63	151.5	81.5	35	85		6	3.5	25
	30		160	105	321	141	90	135		10	5	80



请按图示订货

型号	
代码	d
BMK92	6 10

BMK92—d6



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

25