

代码	类型	轴套			表面处理	滚珠材质	保持架材质	密封圈材质	使用环境温度
		材质		硬度					
		国标	相当						
LML01	圆法兰型				—				
LML02					无电解镀锌				
LML11	方法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	—	GCr15	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C
LML12					无电解镀锌				
LML21	对边法兰型				—				
LML22					无电解镀锌				

- 轴套、滚珠材质SUJ2相当于GCr15。
  - 保持架材质树脂相当于DURACON M90。
- ❗ 如对防锈有要求，请优先选用镀锌产品！








库存

圆法兰型  
LML01/02

方法兰型  
LML11/12

对边法兰型  
LML21/22



视角标准：第一视角

型号		D			L	V	D <sub>1</sub>	T	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	P.C.D	W	E	F	偏心	垂直度 Y	基本额定负载			重量(g)		
代码	d	尺寸	无表面处理	有表面处理														C(动)N	Co(静)N	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型	
圆法兰型	6	12			35	5	28	5	3.5	6	3.1	20	22		20		0.014	0.014	320	525	30	20	25
	8	15	<sup>0</sup> / <sub>-0.013</sub>	<sup>0</sup> / <sub>-0.018</sub>	45		32	24	25		24		24		430	780			50	40	45		
	10	19			55		40	29	30		29		29		585	995			95	75	85		
LML01	12	21	<sup>0</sup> / <sub>-0.010</sub>		57	6	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32		32		0.019	0.019	655	1115	105	85	100
LML02	13	23	<sup>0</sup> / <sub>-0.016</sub>	<sup>0</sup> / <sub>-0.021</sub>	61		43					33	34		33				810	1565	125	105	120
方法兰型	16	28			70	±0.3	48					38	37	22	31			1225	2345	185	160	180	
	20	32			80		54	43	42	24	36		1395	2735	255	220	245						
对边法兰型	25	40	<sup>0</sup> / <sub>-0.012</sub>	<sup>0</sup> / <sub>-0.019</sub>	<sup>0</sup> / <sub>-0.025</sub>	112	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40	0.019	0.019	1555	3135	535	495	520	
	30	45			123	74	10	6.6	11	6.1	60	58	35	49			2485	5485	675	585	640		
	35	52			135	82	67	64	38	55		2650	6250	1020	930	940							
	40	60	<sup>0</sup> / <sub>-0.015</sub>	<sup>0</sup> / <sub>-0.022</sub>	<sup>0</sup> / <sub>-0.030</sub>	151	96	78	75	45	64	0.025	0.025	3430	8040	1550	1380	1420					
	50	80			192	13	116	13	9	14	8.1	98	92	56	80			6080	15900	3600	3400	3430	

❗ Kg<sub>f</sub>=N×0.101972

请按图示订货

型号		D
代码	d	
LML01	25	40
LML02	30	45

LML01—d25

❗ 引导式带法兰直线轴承特点：

- 在安装时无需轴承座，使轴向定位变得简单。

❗ 使用注意事项：

- 当有异物进入直线轴承内部后，可能引起钢珠循环部件的损坏或功能的损失，使用请防止灰尘、切削等异物进入轴承内部。
- 请避免在超过80°C的条件下使用。
- 直线轴承掉落或受不当敲击都可能造成破损，请加以注意。
- 如果收到外力撞击，即使外观看不出破损也可能造成功能的损失。
- 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
- 储存时，请将其装入指定的封套中以避免高温、低温和高湿度潮湿的环境。

未税价(元)

优惠价	
数量	1-9 10~
价格	100% 另行报价

交货期  
5